


品番：EA537KV-5

品名：135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/28 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		



掴み、保持、曲げの作業に最適

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	34 52 130 ESD
全長	135mm	先端(幅×厚み)	1.5×1.5mm
重量	61g	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	材質	高級ボールベアリング鋼
刃形状	先端半丸・ギザ有り		

精密レーザー加工されたクロスの刻み目

エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー

スクリュージョイント

ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

ジョイント面が精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。

基板作業に最適。

バネ付き

代替品

品番	EA537KP-5
----	-----------



コメント 同型 ESD ではありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.