


品番：EA537L-21

品名：280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)



販売価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
カタログ価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/15 13:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0309ページ		



大小2種類の特種加工溝が小さい部品もしっかりホールド

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	28 71 280
用途	自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に	全長	280mm
アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	9.0mm	先端厚み(W4)	3.0 mm
先端幅(T2)	2.5mm	アゴの長さ(L3)	76.5mm
ヘッド幅(W3)	20.0mm	先端	ストレート
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
刃形状	先端半丸・ギザ付き	重量	235g

スリムで長いハンドルでアクセスが難しい場所での刃掴み作業、調整作業、取付作業に

大小2種類の特種加工溝が小さい部品もしっかり保持します。

歯切りされたジョーなので、丸型部品を掴みやすい。

### 代替品

品番	EA537FA-11
----	------------



コメント   メ-カ違い仕様ご確認下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.