

品番 : EA537L-21

品名 : 280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,050円(税抜) / 7,755円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,050円(税抜) / 7,755円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/01/12 18:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0309ページ | | |



大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド

仕様

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 28 71 280 |
| 用途 | 自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に | 全長 | 280mm |
| アゴの厚さ(ジョイント) (T1) | 9.0mm | 先端厚み(W4) | 3.0 mm |
| 先端幅(T2) | 2.5mm | アゴの長さ(L3) | 76.5mm |
| ヘッド幅(W3) | 20.0mm | 先端 | ストレート |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 刃形状 | 先端半丸・ギザ付き | 重量 | 235g |

スリムで長いハンドルでアクセスが難しい場所での刃掴み作業、調整作業、取付作業に

大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかり保持します。

歯切りされたジョーなので、丸型部品を掴みやすい。

代替品

品番 EA537FA-11



コメント メーカー違い仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.