

品番：EA537LB-2

品名：160mm ニードルノーズ プライヤー(グリップ付/先曲/メッキ)



販売価格	8,480円(税抜) / 9,328円(税込)		
カタログ価格	8,480円(税抜) / 9,328円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/06 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	31 25 160
全長	160mm	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	7.5mm
チップ幅(W4)	1.8mm	先端幅(T2)	2.5mm
グリップ面の長さ(L4)	27mm	刃長(L3)	55mm
ヘッド幅(W3)	16mm	重量	123g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
先端	45°先曲り	材質	クロムバナジウム鋼
刃形状	先端平・ギザ無し		

細かい組立て、曲げ、調整作業用の精密プライヤーです。

スリムで握りやすい設計なので、奥まった場所の作業に向いています。

握み面は滑らかに研磨されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

