


品番：EA537LL-1

品名：140mm フラットノズルプライヤー(カッター付)



販売価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
カタログ価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/07/06 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	23 01 140
切断能力	軟線: ϕ 2.5mm 硬線: ϕ 1.6mm	全長	140mm
アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	7mm	チップ幅(W4)	3mm
先端幅(T2)	4.5mm	刃長(L3)	35mm
ヘッド幅(W3)	12.5mm	重量	75g
刃硬度	HRC60	刃材質	特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼鍛造油焼入)
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き

カッティングエッジ付

精密な掴み作業および切断作業に適しています。

長いアゴなので奥まった場所にある部品を掴んだり、狭い隙間での作業を可能にします。

先端が細くなっているので、小さなパーツや電子部品などを正確に掴んだり、曲げたり、調整したりする精密作業に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.