品番: EA537M-130C

品名:130mm ジュエリープライヤー(カッター付/メッキ)



販売価格	<b>7,600円</b> (税抜)/8,360円(税込)				
カタログ価格	7,600円(税抜)/8,360円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/18 18:24現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0256ページ				

















繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	19 03 130
切断能力	中硬線: φ 2.2mm 硬線: φ 1.6mm	全長	130mm
先端	丸( <i>ϕ</i> 1mm)	アゴの厚さ(ジョイン) (T1)	8mm
チップ幅(W4)	2mm	先端幅(D1)	1mm
刃長(L3)	32mm	ヘッド幅(W3)	13.5mm
重量	72g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	約60HRC
材質	クロムバナジウム鋼(高周波焼き入れ)		

繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適。

エレクトロニクスなどでの曲げ作業や切断作業に適しています。

カッター付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.