

品番：EA537M-130C

品名：130mm ジュエリープライヤー(カッター付/メッキ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,140円(税抜) / 7,854円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,140円(税抜) / 7,854円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/30 06:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0255ページ | | |



繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適

仕様

| | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 19 03 130 |
| 切断能力 | 中硬線: ϕ 2.2mm 硬線: ϕ 1.6mm | 全長 | 130mm |
| 先端 | 丸(ϕ 1mm) | アゴの厚さ(ジョイン) (T1) | 8mm |
| チップ幅(W4) | 2mm | 先端幅(D1) | 1mm |
| 刃長(L3) | 32mm | ヘッド幅(W3) | 13.5mm |
| 重量 | 72g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | クロムメッキ | 刃硬度 | 約60HRC |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(高周波焼き入れ) | | |

繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適。

エレクトロニクスなどでの曲げ作業や切断作業に適しています。

カッター付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.