

品番：EA537MB-140

品名：140mm ラウンドノーズプライヤー



販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/28 09:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	22 01 140
全長	140mm	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	9.5mm
チップ幅(D1)	2.5mm	刃長(L3)	28mm
ヘッド幅(W3)	16.5mm	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	重量	100g

ワイヤーループの曲げに使います。

精密研削された短い丸型アゴなので細かい作業向きです。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA537MB-160 <b>コメント</b> 違い:全長
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

