

品番：EA537PB-12

品名：200mm メカニックプライヤー



販売価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
カタログ価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/04 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0309ページ		



先端は二重の角度をつけたデザイン

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	38 81 200 B
全長	200mm	刃長	60mm
ジョイント部の幅	18mm	厚み	9.5mm
口先先端の幅	2.5mm	厚み	3.0mm
先端	50°×90° クランク	重量	172g
ハンドル	プラスチックコート	仕上げ	研磨
材質	クロームバナジウム鋼(オイル焼き入れ 焼き戻し処理済)	刃形状	先端半丸・直ギザ付き

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー

ホースクランプを挟むのに最適です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.