


品番：EA537PB-5

品名：200mm メカニックプライヤー



販売価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
カタログ価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/26 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0309ページ		



耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	38 11 200
全長	200mm	刃長	73mm
先端径	φ3.5mm	重量	179g
アゴの厚さ(ジョイント) (T1)	9.5mm	先端厚み(W4)	3.0mm
刃幅(T2)	2.5mm	アゴの長さ(L3)	73.0mm
ヘッド幅(W3)	17.5mm	仕上げ	研磨
ハンドル	プラスチックコート	材質	バナジウム鋼
刃形状	先端半丸・網ギザ付き		
ストレート			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.