

品番：EA537PC-160

品名：160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ



販売価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0254ページ		



精密仕様の高周波焼入刃でケーブル工事に最適です

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	13 01 160
切断能力	軟線: ϕ 3.0mm、中硬線: ϕ 2.5mm、 硬線: ϕ 1.6mm	皮むき能力	0.5~0.75・1.5・2.5mm ^φ
ヘッド	幅: 14.5mm、厚み: 8.6mm	全長	160mm
重量	112g	刃硬度	HRC60
ハンドル	プラスチックコート	仕上げ	磨き
材質	高品質クロムバナジウム鋼		

切る、曲げる、掴む、電線をかしめる、皮を剥ける多機能ツールです。

ミディアム、ハードワイヤーの切断

ワイヤーを掴む、または曲げる作業に適しています。

精密なストリップホール付き

フェルルール端子の圧着に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

