

品番：EA537PE-3

品名：200mm 電工多機能ペンチ(落下防止型)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/17 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0254ページ		



つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 82 200 T
全長(mm)	200	先端幅×刃長(mm)	4×65
切断能力	銅・アルミケーブル: φ 15mm	圧着能力	0.5~2.5mm ²
ストリッピング能力(単線)	0.75~1.5、2.5mm ²	重量	267g
ハンドル	コンフォート	スタイル	平口
AWG	1/0	ヘッド仕上げ	黒防錆コート、研磨
つかみ面	フラット・横すじ入り	材質	高級特殊工具鋼
1つのプライヤーに6つの機能	平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用できます(※スチールワイヤーの切断はできません。)		

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。

電気工事のあらゆる作業に最適です。

つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

落下防止金具付

グリップエンドにセーフティループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.