品番: EA537PF-1

品名: 200mm 絶縁電工多機能ペンチ



販売価格	12,300円 (税抜)/13,530円(税込)					
カタログ価 格	12,300円(税抜)/13,530円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/22 09:19現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0211ページ					



















つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	13 86 200
切断能力	銅・アルミケーブル: φ15mm	圧着能力	0.5~2.5mm ^d
ストリッピング能力(単線)	0.75~1.5、2.5mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
全長	200mm	先端幅×刃長	4×65mm
重量	272g		

あらゆる電気工事に役立つ1本!

ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスを加工し、通し穴のバリ取りができます。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

ワークへ届きやすいスリムな構造

先端四角(ギザ付)

株式会社エスコ