

品番：EA538JG-2A

品名：22.0-60.0mm² 圧着ペンチ(裸端子用)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 11:10現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



成形確認機構内蔵
適正な圧着ができるまで
ダイヤが開きません。



仕様

ブランド名	M-Creative	型番	MC10H060J
圧着範囲	22・38・60mm ²	電線抱合容量	22: 16.78mm ² ~26.66mm ² 38: 26.66~42.42mm ² 60: 42.42~60.57mm ²
全長	630mm	重量	1990g

裸圧着端子・スリーブ用

60mm²が手動で圧着できる!

圧着マークがくっきり付きます。

端子仮押さえ機能付きで、きれいに確実に圧着が可能です。

成形確認機構内蔵で、適正な圧着ができるまでダイヤが開きません。

グリップにはエラストマーを採用。手によくフィットし、負担が少なく軽いです。

JISマーク認証取得(JIS C 9711)

※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能です。

<使用方法>

- 1.ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。
- 2.端子またはスリーブを適合したサイズの本歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。
- 3.所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。
- 4.成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。
- 5.ハンドルを開き、圧着した端子またスリーブを取り出します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.