品番: EA538JV-4A

品名: 1.25-5.5mm 圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)



販売価格	<b>2,310円</b> (税抜)/ 2,541円(税込)				
カタログ価 格	2,310円(税抜)/2,541円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/11/05 17:58現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0251ページ				



















## 仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	M400A
用途	自動車、機械、電気機器の配線作業に	圧着範囲	1.25·2.0·5.5mm <sup>d</sup>
ケーブルストリッパー能 カ	0.75·0.9·1.25·2.0·3.5·5.5mm	カッター	銅線: φ1.8mm 鉄線: φ1.0mm
ボルト・ネジの切断	M2.6・M3・M3.5・M4・M5 ※ステンレス不可	全長	235mm
重量	285g	材質	特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)

絶縁端子·裸圧着端子用

絶縁・裸圧着端子・スリーブ圧着、ボルト・ネジの切断、ケーブルの切断・被覆むきがこれ一丁でOK

黒い部分は、焼き付け塗装を施し皮膜でおおわれているので、鉄が露出しておらずサビに強い! 耐候性・耐油性もあります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.