

品番：EA538JV-6


品名：1.25-5.5mm² 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)



販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



裸端子



連鎖型端子
(オープンバレル端子)




圧着スリーブ

仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	No.600A
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用			
圧着範囲(mm ²)	1.25・2・5.5	全長	235mm
材質	特殊鋼	仕上げ	総焼入れ
重量	280g		
カッター・・・銅線: φ 1.8mm、鉄線: φ 1.0mm			
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5			
ワイヤーストリッパー・・・0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm ²			

代替品

	品番 EA538JV-6A コメント 変更点:グリップ
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

