

品番：EA538K-1

品名：0.5 - 6.0mm² 圧着ペンチ(絶縁端子用)



販売価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
カタログ価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/03/19 22:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ		



カタログ訂正 25/10/24 ●圧着範囲 誤:0.75~1.5・1.5~2.5・4.0~6.0mm² 正:0.5~1.5・1.5~2.5・2.5~6.0mm²(NO. 56・57 963)

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 21 215
対応端子	絶縁被覆付圧着端子、スリーブ	圧着範囲	0.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm ² (AWG:20~16、16~14、14~10)
簡易ワイヤーストリッパー	0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm ²	全長	230mm
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃材質	強化特殊鋼	重量	250g

ビスカッター付

ケーブルの切断、ワイヤーの皮むき、端子の圧着が行えます。

ねじ径M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0の銅・真鍮製のねじを切断できる穴が開いています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

