


品番：EA538K-4

品名：0.75- 6.0mm² 圧着ペンチ(絶縁・差込端子用)



販売価格	5,300円(税抜)／ 5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜)／ 5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/09/08 03:57現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ		



絶縁被覆付圧着端子

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニヘックス)	型番	9722240
圧着範囲(絶縁端子・絶縁コネクター)	0.75～1.5、1.5～2.5、2.5～6.0mm ²	圧着範囲(幅6.3mm差込端子)	0.5～1.5、1.5～2.5mm ² ISOL: 絶縁被覆部用
切断可能ねじ	M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0mm	ハンドル	コンフォート
刃材質	特殊鋼	全長	240mm
重量	300g		

線材のカットと皮むき、絶縁/裸端子やプラグコネクターの圧着ができます。
銅、真鍮製のねじを切断することができます。
ビスカッター付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

