

品番：EA538KC-180

品名：0.25-16.0mm² 圧着ハンダ(絶縁/フェルル端子用)



販売価格	9,080円(税抜) / 9,988円(税込)		
カタログ価格	9,080円(税抜) / 9,988円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/03 03:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0213ページ		



DIN EN 60900に基づき
テストされた絶縁
コーティングの厚さを保証します。
1000 V

AWG	mm ²	圧着範囲	圧着位置数
24	0.25	0.25	1
22	0.32	0.32	1
20	0.50	0.50	1
18	0.75	0.75	1
16	1.0	1.0	1
14	1.5	1.5	1
12	2.5	2.5	1
10	4.0	4.0	1
8	6.0	6.0	1
6	10.0	10.0	1
4	16.0	16.0	1

軽い力で確実に圧着できます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	9778180
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	仕上げ	磨き
圧着範囲	0.25~0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0・10・16.0mm ²	圧着ポジション数	9
全長	180mm	重量	254g
対応電線サイズ	AWG #24~#6		

フェルル端子用

軽量でスリムな構造

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。

識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.