


品番 : EA538KC-2

品名 : 0.25- 2.5mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(フェルル端子用)



販売価格	6,200円(税抜) / 6,820円(税込)		
カタログ価格	6,200円(税抜) / 6,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/08 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



軽量化されたスリムデザインながら、軽い力で圧着ができます

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	9762145A
圧着範囲	0.25~2.5mm <sup>2</sup>	AWG(American Wire Gauge)	23~13
全長	145mm	重量	170g
材質	特殊工具鋼 (バナジウム電炉鋼、鍛造油焼入)	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き		

台形の型でかしめることにより信頼性の高い接続が得られます。

### 代替品

品番	EA538KC-2A
コメント	変更点: グリップデザイン



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.