

品番：EA538KD

品名：0.25-16.0mm² 圧着ペンチ(フェルル端子用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,770円(税抜) / 8,547円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,770円(税抜) / 8,547円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/04/27 08:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0251ページ | | |



軽量化されたスリムデザインながら、軽い力で圧着ができます

仕様

| | | | |
|------|---|------|--------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 71 180 |
| 圧着範囲 | 0.25~0.35・0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0・10.0・16.0mm ² | 全長 | 180mm |
| 重量 | 205g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | AWG | 24~6 |

軽量でスリムな構造

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。

サイズが刻印されているので識別しやすい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.