

品番：EA538KD-180A

品名：0.25-16.0mm² 圧着ペンチ(フェルル端子用)



販売価格	8,540円(税抜) / 9,394円(税込)		
カタログ価格	8,540円(税抜) / 9,394円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/03 09:46現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	97 72 180
対応端子	スリーブ用	圧着ポジション	9
圧着範囲	0.25~16.0mm ²	AWG(American Wire Gauge)	24~6
全長	180mm	重量	242g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き

軽量化されたスリムデザインながら、軽い力で圧着できます。

圧着対応サイズが印字されており、ひと目でわかり作業しやすい。

半円の型でかしめることによりしっかり接続します。

人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりやすく、滑りにくい設計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.