品番: EA538KG-11

品名:圧着ペンチ(同軸コネクター用)



販売価格	34,600円 (税抜)/38,060円(税込)				
カタログ価 格	34,600円(税抜)/38,060円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 13:32現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0253ページ				















てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常より30%軽い圧着作業が可能です

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	97 52 10		
用途	通信、計測器や自動車無線などの同軸 ケーブルコネクターの接続に	対応端子	同軸・BNC・TNCコネクター		
適用同軸ケーブル	RG58·59·62·71·223	圧着能力	対辺:5.4·6.48·1.72mm		
全長	250mm	重量	577g		
ハンドル	プラスチック	仕上げ	光沢仕上げ		
材質	特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼、鍛造油焼入)				
精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現					
重点のバランスが良く、人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすさがあります。					

両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。

ハンダ付けのない電気接続部用

圧着ダイスは交換できません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.