品番: EA538KG-6

品名: 0.5 - 6.0m ㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)



販売価格	25,400円 (税抜)/ 27,940円(税込)				
カタログ価 格	25,400円(税抜)/27,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:57現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0250ページ				





















てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	975206
対応端子	絶縁端子	圧着範囲	0.5~1、1.5~2.5、4~6mm ^d
全長	250mm	ハンドル	プラスチックスリーブ
仕上げ	磨き	重量	565g

てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

精密なダイスと自動リリース機構付ロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。(工場にて規格に適合するように精密に設定されています。)

最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっております。

負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。

代替品

品番 EA538KH-15





株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.