

品番 : EA538KH-18

品名 : 圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクタ用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 32,300円(税抜)／35,530円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 32,300円(税抜)／35,530円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/17 19:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0252ページ                      |      |   |



カタログ訂正 25/10/28 ●適用同軸ケーブル 誤:RG59・62・71 正:RG58・174・188・316 (NO.56・57 963)

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます

#### 仕様

|          |                                |          |                            |
|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|
| メーカー     | KNIPEX(ケニペックス)                 | 型番       | 97 52 50                   |
| 適用端子     | COAX・BNC・TNC                   | 適用同軸ケーブル | RG58・174・188・316           |
| 圧着能力(SW) | 0.72・1.07・1.72・3.25・4.52・5.4mm | スリーブ     | 0.95・1.3・2.1・3.9・5.4・6.4mm |
| 圧着段数     | 6                              | 全長       | 220mm                      |
| 重量       | 498g                           | 仕上げ      | 磨き                         |
| ハンドル     | コンフォートグリップ                     | 材質       | 高級クロームバナジウム電気鋼             |

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。

トグルレバーによって力を增幅し、作業の疲労を少なくします。

適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状で使いやすい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

