

品番：EA538KS-3

品名：圧着端子セット



販売価格	78,100円(税抜) / 85,910円(税込)		
カタログ価格	78,100円(税抜) / 85,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/29 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1169ページ		



同型ケース同士で連結可能な携帯に優れた専用ケースに収納された圧着端子セット

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	97 90 22
<セット内容>	<ul style="list-style-type: none">・220mm 圧着ペンチ・195mm ワイヤーストリッパー・丸形絶縁圧着端子 φ 4.0、5.0、6.0、8.0mm・絶縁中間接続子 0.5~1.0、1.5~2.5、4.0~6.0mm²・絶縁差込端子 6.0×0.8(0.5~1.0)、6.0×0.5(1.5~2.5)mm²	総重量	1527g
<丸形絶縁圧着端子> φ 4.0mm (0.5~1.0、1.5~2.5mm ²) ×各25個 φ 5.0mm (0.5~1.0、1.5~2.5mm ²) ×各25個 φ 5.0mm (4.0~6.0mm ²) ×20個 φ 6.0mm (1.5~2.5mm ²) ×25個 φ 8.0mm(4.0~6.0mm ²) ×20個			
<絶縁中間接続子> 0.5~1.0、1.5~2.5mm ² ×各25個 4.0~6.0mm ² ×20個			
<絶縁差込形> 6.0×0.8mm ² (0.5~1.0mm ²)、6.0×0.5mm ² (1.5~2.5mm ²) ×各25個			
<圧着ペンチ仕様>			

- ・圧着範囲:0.5~1、1.5~2.5、4~6mm² (AWG10~20)
- ・全長:220mm
- ・重量:487g

<ワイヤーストリッパー仕様>

- ・能力:0.03~10.0mm²
- ・全長:195mm
- ・皮むき長さ:5~20mm
- ・カッター付
- ・被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

<ケース仕様>

- ・サイズ:265×170×70(H)mm

【片手操作用T-Loc ロック】1回転でケースを開閉、ケースは積み重ねて接続可能です。

小分けトレイ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.