


品番：EA538MB-9

品名：1.25-4M [丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| カタログ価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/04 14:02現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1174ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|---|-------|---------|
| メーカー | ニチフ | 型式 | 1.25-4M |
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.3~1.65mm ² AWG:22-16 | スタッド径 | φ4.3mm |
| 材質 | 端子部:無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体:ポリカーボネート | 絶縁体色 | 赤 |
| 入数 | 10個 | | |
| 銅線用絶縁被覆付圧着端子・丸形(R形) | | | |
| 環境配慮形 | | | |
| RoHS10対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.