

品番：EA538MC-11

品名：2HP 耐熱閉端接続子(防災用/100個入)



販売価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
カタログ価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/12 05:54現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1174ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	型式	CE-2HP
電線抱合範囲	単線: $\phi 0.9 \sim 1.2\text{mm}$ 撚線: $0.5 \sim 1.25\text{mm}^2$	全長	20mm
定格電圧	300V	作業温度範囲	0~40℃
絶縁体使用温度範囲	-40~75℃	材質	端子部: 無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体: 架橋ポリエチレン
絶縁体色	桃色	入数	100個

防災用耐熱型閉端接続子

消防庁告示第11号に定める「15分後に380℃に達する耐熱試験」に合格しています

RoHS10対応品

※撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.