


品番：EA538ME-1B

品名：0.75-1.25 [差込形]ピン端子(雄/5個)



販売価格	605円(税抜)／ 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜)／666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2025/06/29 19:02現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	定格電圧	300V
絶縁体使用温度範囲	−40℃～+105℃	電線抱合範囲	電線被覆外径: φ 2.6～φ 3.2mm 撚線: 0.75～1.25mm ² AWG: 18-16
全長	27.7mm	材質	端子: 黄銅(電気すずメッキ) スリーブ: 無酸素銅管(電気すずメッキ) 絶縁体: ナイロン
防水性能	IP57	色	赤透明
入数	5個		
防水形ピン端子			
難燃性 (UL94V-2)			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.