

品番：EA538ME-4

品名：2.0mm² [差込形]ピン端子(雌/5個)



販売価格	500円(税抜)／ 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜)／550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/21 21:05現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1237ページ		



ピン端子仕様表									
品番	長さ(mm)	外径(mm)	内径(mm)	重量(g)	材質	絶縁体色	電線径(mm)	電線径(AWG)	電線径(平方mm)
EA538ME-4	26.2	10.0	6.0	0.15	黄銅	青	2.0	14	2.0



ピン端子仕様表									
品番	長さ(mm)	外径(mm)	内径(mm)	重量(g)	材質	絶縁体色	電線径(mm)	電線径(AWG)	電線径(平方mm)
EA538ME-4	26.2	10.0	6.0	0.15	黄銅	青	2.0	14	2.0

仕様

全長(mm)	26.2	材質	端子:黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体:ナイロン
絶縁体使用温度範囲	−40℃〜+105℃	定格電圧	300V
電線抱合範囲	撚線2.0mm ² (AWG 14)	色	青
入数	5個		

RoHS対応品

代替品



品番 EA538ME-4A
コメント 変更点:絶縁体色(青→青透明)