


品番 : EA538ME-5

品名 : 0.5-0.75 [差込形]ピン端子(雄/5個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| カタログ価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 26 (2026/04/02 17:58現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1175ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|------------|--------|---|
| メーカー | ニチフ | 定格電圧 | 300V |
| 絶縁体使用温度範囲 | -40℃~+105℃ | 電線抱合範囲 | 撚線:0.5~0.75mm ² AWG:20-18 |
| 全長 | 26.5mm | 材質 | 端子:黄銅(電気すずメッキ) スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ) 絶縁体:ナイロン |
| 色 | 透明 | 入数 | 5個 |
| 差込形ピン端子(PC形) | | | |
| ピン端子内蔵形 | | | |
| 難燃性(UL94V-2) | | | |
| RoHS10対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.