

品番 : EA538ME-51

品名 : 0.75-1.25mm² [差込形]防水ヒン端子(雌/3個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 605円(税抜)／666円(税込) | | |
| カタログ価格 | 605円(税抜)／666円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 35 (2025/12/16 21:19現在) | | |
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1220ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------|--------|---|
| メーカー | ニチフ | 定格電圧 | 300V |
| 絶縁体使用温度範囲 | -40°C～105°C | 電線抱合範囲 | 撚線:0.75～1.25mm ² AWG:18-16 |
| 全長 | 26.2mm | 材質 | 端子:黄銅(電気すずめっき) スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体:ナイロン |
| 色 | 赤透明 | 入数 | 3個 |

差込形ピン端子(PC形)

ピン端子内蔵形

難燃性(UL94V-2)

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.