


品番 : EA538ME-6

品名 : 0.5-0.75 [差込形]ピン端子(雌/5個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/02 19:31現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1175ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	定格電圧	300V
絶縁体使用温度範囲	-40℃~+105℃	電線抱合範囲	撚線:0.5~0.75mm ² AWG:20-18
全長	24.5mm	材質	端子:黄銅(電気すずメッキ) スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ) 絶縁体:ナイロン
色	透明	入数	5個
差込形ピン端子(PC形)			
ピン端子内蔵形			
難燃性(UL94V-2)			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.