


品番 : EA538MF-16

品名 : 0.5-1.25mm<sup>2</sup> [防水形]圧着スリーブ(5個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/10 14:16現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1174ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	型式	B-1.25
電線抱合範囲	撚線:0.5~1.25mm <sup>2</sup> AWG:20-16	全長	25.5mm
材質	絶縁体:ナイロン	色	赤透明
入数	5個		
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)			
突き合わせ用			
RoHS10対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.