品番：EA538MF-18

品名：0.3- 0.5 [防水形]圧着ｽﾘｰﾌﾞ(熱収縮/5個)

販売価格	605円（税抜）／ 666円（税込）			
カタログ価格	605円（税抜）／666円(税込)			
在庫数	最新在庫：13　（2025/06/28 16:59現在）			
商品入数	5	販売単位	PK	
カタログページ	1221ページ			





仕様

メーカー	ニチフ	型式	2218
定格電圧	600V	定格電流	0.3m㎟：5A 0.5m㎟：8A
絶縁体最高使用温度	105℃	電線抱合範囲	撚線：0.3・0.5m㎟ AWG：22-20
全長	25mm	材質	スリーブ：無酸素銅管（電気すずめっき） 被覆部：ポリエチレン
色	黄透明	入数	5個
防水形圧着スリーブ			
圧着作業後に絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着され防水・防じん効果が得られます。			
※ほとんどの電線に使用できますが、被覆材量がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン、フッ素ゴムのものは密着効果は期待できません			
※熱は圧着部中心から端に回転させながら加えてください。完了の目安は内層剤が絶縁体より少し出る程度で結構です			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.