



品番 : EA538MF-24

品名 : 8.0 絶縁中間接続子(25個/赤)



販売価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
カタログ価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/13 00:26現在)		
商品入数	25	販売単位	PAK
カタログページ	1174ページ		



#### 仕様

型式	8	電線抱合範囲	単線:2.89~3.65mm 撚線:6.64~10.52mm <sup>2</sup> AWG:8
全長	35.5mm	最大電気定格	600V
剥き線長	9.60mm	耐熱温度	約75℃
入数	25個	重量	163g
カラー	レッド		
ROHS規制対応			
ケース付き			
絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.