

品番 : EA538MF-2A

品名 : 2.0 絶縁圧着スリーブ(5個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| カタログ価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 39 (2025/05/13 02:12現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1220ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------|--|----|--------|
| メーカー | ニチフ | 型式 | B-2 |
| 電線抱合範囲 | 撚線:1.04~2.63mm ² AWG:16-14 | 全長 | 25.5mm |
| 材質 | ポリ塩化ビニル | 色 | 青 |
| 入数 | 5個 | | |
| 銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) | | | |
| 突き合せ用 | | | |
| RoHS10対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.