

品番 : EA538MF-52

品名 : 2.0mm² [差込形]防水ヒン端子(雄/3個)



販売価格	605円(税抜)／666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜)／666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/14 16:35現在)		
商品入数	3	販売単位	PK
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	定格電圧	300V
絶縁体使用温度範囲	-40°C～105°C	電線抱合範囲	撲線: 2.0mm ² AWG: 14
全長	27.7mm	材質	端子: 黄銅(電気すずめっき) スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体: ナイロン
色	青透明	入数	3個

差込形ピン端子(PC形)

ピン端子内蔵形

難燃性(UL94V-2)

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.