


品番 : EA538MG-101

品名 : 0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2025/12/14 21:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1218ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                  |  |       |                |
|------------------|--|-------|----------------|
| メーカー             | ニチフ                                    | 型式    | 0.3Y-3         |
| 電線抱合範囲           | 撲線:0.2~0.5mm <sup>2</sup><br>AWG:24-20 | スタッド径 | 3.2mm          |
| 全長               | 12mm                                   | 材質    | 無酸素銅 (電気すずメッキ) |
| 入数               | 100個                                   |       |                |
| 銅線用裸圧着端子 先開形(Y形) |  |       |                |
| RoHS10対応品        |  |       |                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.