


品番 : EA538MG-103

品名 : 1.25Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/06/30 11:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1173ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                  |  |       |                |
|------------------|--|-------|----------------|
| メーカー             | ニチフ  | 型式    | 1.25Y-3        |
| 電線抱合範囲           | 単線:0.57~1.44mm<br>撚線:0.25~1.65mm <sup>2</sup><br>AWG:22-16 | スタッド径 | 3.2mm          |
| 全長               | 15mm   | 材質    | 無酸素銅 (電気すずメッキ) |
| 入数               | 100個   |       |                |
| 銅線用裸圧着端子 先開形(Y形) |  |       |                |
| RoHS10対応品        |  |       |                |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.