


品番 : EA538MG-108

品名 : 2Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,240円(税抜) / 1,364円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,240円(税抜) / 1,364円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2025/12/16 02:08現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1218ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|--|-------|----------------|
| メーカー | ニチフ | 型式 | 2Y-4 |
| 電線抱合範囲 | 単線:1.14~1.82mm 撲線:1.04~2.63mm ² AWG:16-14 | スタッド径 | 4.3mm |
| 全長 | 16mm | 材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) |
| 入数 | 100個 | | |
| 銅線用裸圧着端子 先開形(Y形) | | | |
| 箱入り | | | |
| RoHS10対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.