


品番 : EA538MH-10

品名 : 2Y -3.5 [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/06/28 02:27現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	型式	2Y-3.5
電線適合範囲	撚線:1.04~2.63mm ² AWG:16-14	スタッド径	3.7mm
全長	21.3mm	材質	端子部:無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体:ポリカーボネート
絶縁体色	青	入数	10個
銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形)			
環境配慮形			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.