

品番：EA538MH-23

品名：2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個/青)



|         |                               |      |     |
|---------|-------------------------------|------|-----|
| 販売価格    | 1,440円(税抜) / 1,584円(税込)       |      |     |
| カタログ価格  | 1,440円(税抜) / 1,584円(税込)       |      |     |
| 在庫数     | 最新在庫: 24 (2026/04/03 16:28現在) |      |     |
| 商品入数    | 170                           | 販売単位 | PAK |
| カタログページ | 1174ページ                       |      |     |



カタログ訂正 25/12/24 全長: (誤) 23mm → (正) 21mm (No.56,57 1253)

#### 仕様

|                                |        |        |   |
|--------------------------------|--------|--------|---|
| 型式                             | 2-3    | 電線抱合範囲 | 単線: 1.14~1.82mm<br>撚線: 1.04~2.63mm <sup>2</sup><br>AWG: 16~14 |
| 全長                             | 21mm   | スタッド径  | 3.7mm   |
| 剥き線長                           | 6.80mm | 入数     | 170個  |
| 重量                             | 167g   | カラー    | ブルー   |
| 絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。 |        |        |   |
| ケース付き                          |        |        |   |
| ROHS規制対応                       |        |        |   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.