

品番：EA538MH-24

品名：2.0-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個/青)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|-----|
| 販売価格 | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 72 (2026/04/05 22:41現在) | | |
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | PAK |
| カタログページ | 1174ページ | | |



カタログ訂正 25/12/24 全長: (誤) 23mm → (正) 21mm (No.56,57 1253)

仕様

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---|
| 型式 | 2-4 | 電線抱合範囲 | 単線: 1.14~1.82mm 撚線: 1.04~2.63mm ² AWG: 16~14 |
| 全長 | 21mm | スタッド径 | 4.3mm |
| 剥き線長 | 6.80mm | 入数 | 150個 |
| 重量 | 約150g | カラー | ブルー |
| 絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。 | | | |
| ケース付き | | | |
| ROHS規制対応 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.