

品番 : EA538MH-33

品名 : 3.31-5.26mm² [Y形]絶縁圧着端子(14個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 755円(税抜) / 831円(税込) | | |
| カタログ価格 | 755円(税抜) / 831円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 41 (2026/04/21 17:48現在) | | |
| 商品入数 | 14 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1172ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------|----------------------|-----------|
| 型式 | 8-10 | カラー | 黄 |
| 全長(mm) | 26 | 単線(mm) | 2.05~2.59 |
| 定格 | 600V | 撚線(mm ²) | 3.31~5.26 |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール | 入数 | 14 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.