


品番 : EA538MH-3B

品名 : 2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/07/17 18:26現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1219ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|--|-------|------------------------|
| メーカー | ニチフ | 型式 | 2Y-4S |
| 電線抱合範囲 | 撚線:1.04~2.63mm ² AWG:16-14 | スタッド径 | 4.3mm |
| 全長 | 21.5mm | 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト |
| 絶縁体色 | 青 | 入数 | 100個 |
| 銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形) | | | |
| 環境配慮形 | | | |
| RoHS10対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.