


品番 : EA538MJ-2A

品名 : 0.75-1.25 [差込形]接続端子(雌/100個)



販売価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
カタログ価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 01:45現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	電線抱合範囲	撲線:0.75~1.25mm ² AWG:18-16
全長	21.0mm	材質	接続子:黄銅(電気すずめつき) スリーブ:無酸素銅管(電気すずめつき) 絶縁体:ポリ塩化ビニル
色	赤	入数	100個
差込形接続端子			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.