

品番：EA538MJ-41

品名：0.33-1.31mm<sup>2</sup>[差込形]絶縁接続端子(雌/15個



|         |                               |      |    |  |
|---------|-------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 680円(税抜)／ 748円(税込)            |      |    |  |
| カタログ価格  | 680円(税抜)／748円(税込)             |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 20 (2026/03/25 14:05現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 15                            | 販売単位 | PK |  |
| カタログページ | 1172ページ                       |      |    |  |



仕様

|         |         |                      |           |
|---------|---------|----------------------|-----------|
| 材質      | 真鍮+ナイロン | 入数                   | 15        |
| 全長(mm)  | 22      | 撚線(mm <sup>2</sup> ) | 0.33～1.31 |
| 定格電圧(V) | 600     | カラー                  | 赤         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.