

品番 : EA538MJ-6

品名 : 0.75-1.25 [平型]差込端子(雌/5個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/04 23:54現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1175ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	電線抱合範囲	撚線:0.75~1.25mm ² AWG:18-16
全長	19.5mm	材質	接続子:黄銅(電気すずめっき) スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体:ナイロン
カラー	赤透明	入数	5個
差込形接続端子 (FA形)			
RoHS10対応品			

代替品

	品番	EA538MJ-21
	コメント	80個入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.