

品番 : EA538MP-28

品名 : 0.75- 7.0 [BT形]裸圧着端子(キャップ°付/10個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/25 16:50現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1173ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	型式	0.75-7
電線適合範囲	撚線:0.3~0.75mm <sup>2</sup> AWG:22-18	全長	12.8mm
材質	端子部:無酸素銅(電気すずめっき) キャップ:軟質塩化ビニル	入数	10個
銅線用裸ブレード端子(BT形)			
RoHS10対応品(棒形端子のみ)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.